



Membran-Ausdehnungsgefäß

Ausdehnungsgefäße sind in jedem Heiz-, Kühl-, Solar- und Brauchwassersystem ein wichtiger Bestandteil.

INDEX 18L 521 000 325

Anwendung


Das Druckausdehnungsgefäß ist eine der Sicherheitskomponenten für geschlossene Solaranlagen. Druckausdehnungsgefäße können in allen Arten von Heizsystemen eingesetzt werden (sofern dies technisch möglich ist).

Montage

Das Druckausdehnungsgefäß wird an einem Wandhalter aufgehängt, der mit der GPS-Solarpumpengruppe geliefert wird. Er wird in einen speziellen Anschluss geschraubt, der den Austausch des Behälters ohne Entleerung der Solaranlage ermöglicht.

Basis Eigenschaften

- Ausgleich von Änderungen der Wärmeausdehnung der Solarflüssigkeit in Solarsystemen, die durch Temperaturänderungen verursacht werden.
- Aufrechterhaltung des Solarflüssigkeitsdrucks von Heizungsanlagen auf einem bestimmten Niveau.
- Möglichkeit der Erhöhung des Anfangsdrucks des Gefäßes durch Aufpumpen des Gasteils des Behälters.
- Der Vordruck des Gefäßes kann mittels eines Ventils reduziert werden.



Kapazität	18l
Durchmesser	280mm
Höhe	456mm
Anschlussgröße	G¾"
Anfangsdruck	2,5bar
Betriebsdruck	10bar
Betriebstemperatur	-10 ÷ 140°C

Konstruktion

Druckausdehnungsgefäße sind geschweißte Stahlgefäße, deren Innenraum durch eine elastische Membran in zwei Teile unterteilt ist: Gas und Wasser. Der Gasteil ist mit einem Druckregelventil ausgestattet. Der Wasserteil ist mit der Wärmeträgerflüssigkeit aus der Solaranlage gefüllt.

Der richtige Druck in der Gasanlage stabilisiert den Druck der gesamten Zentralheizung (das System ändert sein Volumen und hält den Druck konstant). Die Druckausdehnungsgefäße werden standardmäßig mit Gas unter einem bestimmten Druck gefüllt geliefert. Bei der Installation ist es notwendig, den Druckwert im Gasteil an die Bedürfnisse der Heizungsanlage anzupassen. Der Mindestbetriebsdruck beträgt 0,5 bar.

Druckausdehnungsgefäße können in Heizungsanlagen mit einer Betriebstemperatur von bis zu 140°C eingesetzt werden. Heizungsanlagen mit Ausdehnungsgefäßen müssen mit einem Sicherheitsventil, Thermometer und Manometer ausgestattet sein.

Verwandte Produkte

	INDEX
Membrangefäßaufhängung	690000036
Schnellkupplung zum Anschluss des Membrangefäßes IG¾" / AG¾"	707060111
Schlauch für die Verbindung zwischen dem Membrangefäß und der Pumpengruppe DN16; 500mm	390160014